

FLEXIMARK® маркировочные гильзы Snap-on

FLEXIMARK® — маркировочные гильзы для маркировки одножильных проводов перед или после монтажа. Крепятся на жилах с помощью фиксатора (механизм Snap-on) или надеваются на жилу.

Информация

Возможна установка после монтажа благодаря механизму Snap-On
Snap-On 2-3,5/15 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Не поддерживают горение



Без галогенов

Преимущества

Повышенная защита от царапин и механического повреждения

Надежная и гибкая защита

Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

Характеристики

Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0

Примечание

Подходящая маркировочная гильза для ярлыков LMB

Комплектация

Маркировочные гильзы без ярлыков

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

Обозначение класса ETIM 5.0: EC002248

Описание класса ETIM 5.0: Кронштейн для материала обозначения

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002248

Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для материала обозначения

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® маркировочные гильзы Snap-on

Поставляемые цвета:	Прозрачный
Материал:	Полиэтилен без содержания галогенов
Температурный диапазон:	от -40 до +80 °С

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.



FLEXIMARK® маркировочные гильзы Snap-on

Артикул	Обозначение	Длина (мм)	Для кабелей Ø, мм	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
FLEXIMARK® маркировочные гильзы Snap-on					
83252650	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2-3.5/10 TR	10	2 - 3.5	1000	1
83252651	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2-3.5/15 TR	15	2 - 3.5	1000	1
83252695	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2-3.5/23 TR	23	2 - 3.5	500	1
83252653	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2.8-5/10 TR	10	2.8 - 5	1000	1
83252654	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 2.8-5/15 TR	15	2.5 - 5	1000	1
83252656	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 5-8/10 TR	10	5 - 8	500	1
83252657	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 5-8/15 TR	15	5 - 8	500	1
83252660	FLEXIMARK® Маркировочные гильзы Snap-on 8-10/15 TR	15	8 - 10	500	1

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16