

Кабельная стяжка Flex Tie

Стяжка на липучке для многократного использования, бережное пучкование чувствительных кабелей

Информация

Хомут на липучке для гибкого использования



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Время на монтаж

Преимущества

Для легкого и быстрого пучкования

Предотвращает повреждение наружной оболочки кабелей

Для многократного использования

Отсутствие коррозии благодаря органическим материалам липучки

Отсутствие острых краев сокращает риск повреждения кабеля

Области применения

Пучкование кабелей и шлангов

Устойчив к вибрациям (например, робототехника)

Требуются частые изменения или постоянный доступ (например, техника для проведения мероприятий, лабораторий)

Пучкование чувствительных кабелей (например, волоконно-оптических кабелей, кабелей для передачи данных)

Стандарты / Сертификаты соответствия

Огнестойкость по UL 94 V2, см. таблицу

Конструкция

Стяжка : с отверстием в головке

Roll: бесконечная катушка по 25 м для отрезания на заказ

Ремешок: состоит из крючка и отдельной петли, с пряжкой

Техническая информация

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Кабельная стяжка Flex Tie

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046 Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
Поставляемые цвета:	Чёрный
Материал:	Tie + Roll: полипропилен и велюровый полиамид Strap: PA 6, PA 6.6., покрытие из полиуретана

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Кабельная стяжка Flex Tie

Артикул	Обозначение	Пожаростойкость по UL 94 V2	Длина (мм)	Ширина в миллиметрах	Штук/ед. упаковки
61823711	Flex Tie 150x20	да	150.0	20	100
61823712	Flex Tie 200x20	да	200.0	20	100
61823713	Flex Tie 330x20	да	330.0	20	100
61823717	Flex Tie Roll 10 (25m)	да	-	10	1
61823718	Flex Tie Roll 20 (25m)	да	-	20	1
61823719	Flex Tie Roll 30 (25m)	да	-	30	1
61823714	Flex Strap 300x25	нет	330.0	25	10
61823715	Flex Strap 360x25	нет	360.0	25	10
61823716	Flex Strap 480x25	нет	480.0	25	10