

Тy-Gun ERG 50 / Тy-Gun ERG 120 инструмент для кабельных стяжек

Инструмент для кабельных стяжек TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 обеспечивает быструю и легкую сборку кабельных стяжек.

Информация

Улучшенное кольцо толкателя и оптимизированное подпружинивание лезвий и тяг



Время на монтаж



Износостойкие

Преимущества

Головка поворачивается на 360° для удобства при монтаже

Расположенное в доступном месте колесико для регулировки натяжения, автоматический механизм отрезания

Широкий канал открытия (25,4 мм) облегчает вставку кабельных связей

Эргономичный и удобный дизайн

Незначительные усилия для крепления кабельных стяжек

Области применения

Пистолет для пластиковых кабельных стяжек

Быстрое и экономичное крепление пластиковых кабельных стяжек

Увеличение срока службы благодаря оптимальной системе натяжения каждой кабельной стяжки

Встроенная емкость для отходов кабельных стяжек

Характеристики

Регулируемый диаметр захвата позволяет адаптироваться к руке пользователя

Специальный механизм гасит вибрацию

Простое и практичное хранение запасного клинка (1 запасной клинок входит в комплект поставки)

Небольшой вес

Передняя часть выполнена из нержавеющей стали, что гарантирует длительный срок эксплуатации инструмента

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000453

ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных стяжек

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000453

Описание класса ETIM 6.0: Инструмент обработки для

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

**Тy-Gun ERG 50 / Тy-Gun ERG 120 инструмент для кабельных
стяжек**

	кабельных стяжек
Внимание:	Натяжение регулируется вручную
Примечание:	Длина x ширина x высота 178x127x38 мм ERG 50: 65-83 Н для установки 1, 175-220 Н для установки 8 ERG120: 175-250 Н для установки 1, 450-580 Н для установки 8
Поставляемые цвета:	ERG 50: Черный ERG 120: Оранжевый
Материал:	Ударопрочный полимер Ручка из мягкой резины

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



Ту-Gun ERG 50 / Ту-Gun ERG 120 инструмент для кабельных стяжек

Артикул	Обозначение	Для кабельных стяжек	Ширина кабельной стяжки (мм)	Вес, кг	Штук/ед. упаковки
Ту-Gun ERG 50					
62120120	Ту-Gun ERG 50	Из полимера	2.4 - 4.8	0,26	1
62120121	Ту-Gun ERG 50 запасные ножи	Из полимера	2.4 - 4.8	-	2
Ту-Gun ERG 120					
62120125	Ту-Gun ERG 120	Из полимера	4.8 - 7.6	0,278	1
62120126	Ту-Gun ERG 120B запасные ножи	Из полимера	4.8 - 7.6	-	1