SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24 набор ЭМС-щеток походит для систем кабельной проводки SKINTOP® с проемом для 24-полюсного штекерного соединителя

Информация

Набор ЭМС-щеток походит для систем ввода нескольких кабелей SKINTOP®с отверстиями для 24-полюсного штекерного соединителя

Надёжность

Напряжение

ЭМС

Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Быстрый, удобный контакт с экраном
Оптимальная электромагнитная совместимость
Быстрый монтаж и ЭМС контакт по сравнению с аналогичными системами
Свободная подгонка кабелей при монтаже
Возможность использования кабеля с индивидуальным диаметром

Области применения

Для ЭМС-контакта кабеля и проводов при использовании систем ввода нескольких кабелей SKINTOP®
Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки
Монтаж распределительных электрошкафов
Системы автоматизации

Характеристики

Последнее обновление (10.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

Низкоомный экранный контакт
Видимая большая площадь контакта с экраном

Комплектация

Рамка щетки
Распорные втулки
Крепежный материал

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000240 ETIM 5.0 Class-Description: Система ввода кабеля
Материал:	Рамка: Алюминий ЭМС-щётки: латунь
Температурный диапазон:	от -30 до +110 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

Артикул	Общие размеры	Диапазон зажима	Отверстия	Штук/ед. упаковки
52220089	60x140 mm	47.0 - 120.0	4,2	1

Последнее обновление (10.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16