SKINTOP® ST-M, маленькая упаковка

SKINTOP® ST-M, пластиковый кабельный сальник с повышенной маслостойкостью с различным диапазоном зажима, постоянной защитой от вибрации, для применения на платформах морского базирования

Информация

С допуском IP69! Надежность и при процессах мойки машин и оборудования под высоким давлением и горячей водой!



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Большой диапазон размеров резьбы

Максимальная защита от вибраций

Время на монтаж

Оптимальная защита от растягивающих усилий

Расширенный температурный диапазон

Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
Долговечная защита от вибрации
Широкий изменяемый диапазон крепления
Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
Разнообразные аксессуары (напр.,
уплотнительные вставки для нескольких

Последнее обновление (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M, маленькая упаковка

кабелей)

Области применения

Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
Машино- и станкостроение
Фотогальванические системы
Техника автоматизации
Буровые платформы, судостроение

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары
Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL-M

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении Размеры M 40 x 1,5 до M 63 x 1,5 с O-кольцом
Поставляемые цвета:	RAL 7001, серебристо-серый
Материал:	Корпус: полиамид Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Испытания:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Класс защиты:	IP 66 IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: от -40 до +100 °C Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® ST-M, маленькая упаковка

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
53110146	ST-M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	10
53110147	ST-M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	10
53110148	ST-M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	10
53110149	ST-M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	10
53110150	ST-M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	5
53110151	ST-M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	5
53110068	ST-M 12 x 1,5 + GMP-GL-M	3,5 - 7	15	30.0	8	10
53110069	ST-M 16 x 1,5 + GMP-GL-M	4 - 10	19	34.0	8	10
53110070	ST-M 20 x 1,5 + GMP-GL-M	6 - 13	25	37.0	9	10
53110071	ST-M 25 x 1,5 + GMP-GL-M	8 - 17	30	40.0	10	10
53110072	ST-M 32 x 1,5 + GMP-GL-M	9 - 21	36	47.0	10	5
53110073	ST-M 40 x 1,5 + GMP-GL-M	16 - 28	46	52.0	10	5
53110074	ST-M 50 x 1,5 + GMP-GL-M	27 - 34	55	62.0	12	5
53110075	ST-M 63 x 1,5 + GMP-GL-M	34 - 45	66	71.0	12	5

Последнее обновление (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16