SKINTOP® INOX SC NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, устойчивый к коррозии кабельный сальник из нержавеющей стали с гладкими поверхностями, компактная конструкция, устойчивость к воздействию морской воды

Информация

Кабельные вводы из нержавеющей стали, компактная конструкция
Оптимальная электромагнитная совместимость



Пищевая промышленность и производство напитков

Подходит для применения вне помещений

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Большой диапазон размеров резьбы

Без галогенов

Механическая стойкость

ЭМС

Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Гладкие поверхности – без кромок
Компактная конструкция

Последнее обновление (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® INOX SC NPT

Широкий изменяемый диапазон крепления
Низкоомный контакт с экраном, оптимальная электромагнитная защита
С высокой проводимостью ЭМС-контактные пружины, следовательно, простой монтаж экранир. кабелей с различным диаметром по оплётке

Области применения

Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Для морских и наземных буровых платформ
Разливочные установки для бутылок и пивоварни

Стандарты / Сертификаты соответствия

ECOLAB®
промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции
DIN EN 1672-2
Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
NSF/ANSI 169
Соблюдены гигиенические требования к конструкции для машин, аппаратов и компонентов

Конструкция

Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Материал:	Корпус: нержавеющая сталь — V4A (1.4404 / 316L) Вставка: полиамид Уплотнение: силикон Уплотнительное кольцо: силикон Без галогенов
Класс защиты:	NEMA тип 1, тип 2, тип 4X, тип 6, тип 12 по UL50E IP 68 - 5 bar
Температурный диапазон:	от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Последнее обновление (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® INOX SC NPT

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
53806818	NPT 1/4"	4 - 7	16	37.8	15	5
53806819	NPT 3/8"	6 - 10	20	40.4	15	5
53806820	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	5
53806821	NPT 3/4"	9 - 17	29	46.2	15	5
53806822	NPT 1"	11 - 21	36	50.6	15	5
53806823	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	59.2	17	5
53806824	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	63.2	17	5

©2024 Lapp Group - all rights reserved.