

FIPLOCK®ONE соединительная муфта для гладких труб

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK®ONE соединительная муфта для гладких труб

Информация

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации



Железно-дорожный транспорт



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Морозостойкие



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Время на монтаж



Незначительный вес

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK®ONE соединительная муфта для гладких труб



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
 Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
 Отличный показатель IP
 Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12
 Повышенная водонепроницаемость
 Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
 Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
 Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK®ONE соединительная муфта для гладких труб**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

FIPLOCK®ONE соединительная муфта для гладких труб

Артикул	Номинальный размер	Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12	Подходящий размер гладкой трубы	Цвет	Штук/ед. упаковки
FIPLOCK® ONE-CT чёрный — для гладких кабельных каналов/рукавов с метрической резьбой					
61805051	12 / M16	12	M16	чёрный	10
61805053	17 / M18	17	M18	чёрный	10
61805054	17 / M20	17	M20	чёрный	10
61805057	23 / M25	23	M25	чёрный	6
61805059	29 / M32	29	M32	чёрный	6
61805061	36 / M40	36	M40	чёрный	4
61805063	48 / M50	48	M50	чёрный	4
FIPLOCK® ONE-CT серый — для гладких кабельных каналов/рукавов с метрической резьбой					
61805065	12 / M16	12	M16	серый	10
61805067	17 / M18	17	M18	серый	10
61805068	17 / M20	17	M20	серый	10
61805071	23 / M25	23	M25	серый	6
61805073	29 / M32	29	M32	серый	6
61805075	36 / M40	36	M40	серый	4
61805077	48 / M50	48	M50	серый	4
FIPLOCK® ONE-CT чёрный — для гладких кабельных каналов/рукавов типа PG					
61805052	12 / PG11	12	PG11	чёрный	10
61805055	17 / PG 13,5	17	PG13,5	чёрный	10
61805056	17 / PG16	17	PG16	чёрный	10
61805058	23 / PG21	23	PG21	чёрный	6
61805060	29 / PG29	29	PG29	чёрный	6
61805062	36 / PG36	36	PG36	чёрный	4
61805064	48 / PG48	48	PG48	чёрный	4
FIPLOCK® ONE-CT серый — для гладких кабельных каналов/рукавов типа PG					
61805066	12 / PG11	12	PG11	серый	10
61805069	17 / PG13,5	17	PG13,5	серый	10
61805070	17 / PG16	17	PG16	серый	10
61805072	23 / PG21	23	PG21	серый	6
61805074	29 / PG29	29	PG29	серый	6
61805076	36 / PG36	36	PG36	серый	4
61805078	48 / PG48	48	PG48	серый	4

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое Управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

FIPLOCK®ONE соединительная муфта для гладких труб