SKINTOP® NPT, маленькая упаковка

SKINTOP® NPT, полиамидный кабельный сальник с конической резьбой NPT и широкими разнообразными диапазонами зажима для оптимальной защиты от растягивающих усилий

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Максимальная защита от вибраций

Механическая стойкость

Оптимальная защита от растягивающих усилий

Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Коническая резьба NPT
Долговечная защита от вибрации
Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
Широкий изменяемый диапазон крепления
Высокая надежность эксплуатации

Области применения

Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
Машино- и станкостроение
Техника автоматизации
Приборы
Корпуса

Стандарты / Сертификаты соответствия

Последнее обновление (18.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® NPT, маленькая упаковка

UL File № E79903

Конструкция
Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

Примечание
Подходящие детали см. SKINTOP® аксессуары с резьбой PG, кроме контргайки SKINTOP® GMP-GL
3/8" = PG9
1/2" = PG13,5
3/4" = PG21
1" = PG29

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Поставляемые цвета:	RAL 7001, серебристо-серый
Материал:	Корпус: полиамид Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar
Температурный диапазон:	Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® NPT, маленькая упаковка

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
53110076	ST 3/8"	3,5 - 8	19	43.0	15	10
53110077	ST 1/2"	5 - 12	24	45.0	15	10
53110078	ST 3/4"	13 - 18	33	53.0	15	5
53110079	ST 1"	19 - 25,4	42	60.0	15	5

©2024 Lapp Group - all rights reserved.