

## SILVYN® SNAP PET

SILVYN® SNAP PET — самоскручивающаяся защитная трубка с оплеткой

### Информация

Быстрое и простое связывание кабелей в пучки



Время на монтаж



Незначительный вес



Надёжность



Расширенный температурный диапазон

### Преимущества

Ввод и вывод кабелей возможен в любой точке рукава SILVYN® SNAP.

Самоскручивающийся

Быстрое и простое связывание кабелей в пучки

Защищает кабель от загрязнения

Защита от пыли

### Области применения

Простая защита кабелей

Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов

Для изготовления кабельных жгутов

### Характеристики

Износостойкие

Гибкие

Самоскручивающийся

С продольным прорезом

### Конструкция

Полиэстер — PET, оплётка, боковая намотка

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® SNAP PET

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001182 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав в виде оплетки
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001182 Описание класса ETIM 6.0: Полный плетеный шланг
По запросу:	Большая длина на ролике Больше доступных размеров
Примечание:	Без галогенов и кадмия Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2
Поставляемые цвета:	Ассортимент наконечников АНИ
Материал:	Полиэстер — PET, оплётка, боковая намотка
Температурный диапазон:	от -55 до +150 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## SILVYN® SNAP PET

Артикул	Номинальный размер	Диапазон зажима, мм	Цвет	Метров в ед. упаковки
SILVYN® SNAP PET				
61721280	19	19.0 - 25.0	серый	2,5
61721281	19	19.0 - 25.0	оранжевый	2,5
61721282	19	19.0 - 25.0	чёрный	2,5
61721283	19	19.0 - 25.0	Белый	2,5
61721284	19	19.0 - 25.0	желтый	2,5

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16