

ETHERLINE® ACCESS M

Промышленный управляемый Ethernet маршрутизатор

Промышленные сетевые коммутаторы для сетей на базе Ethernet в системах Smart Factory.

Информация

Резервная подача напряжения

Прочный корпус из металла и монтаж колпачковых шин

Без принудительного вентилирования — не требует технического обслуживания



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Снизьте расходы на эксплуатацию за счет быстрого монтажа и меньшего времени простоя

Самые гибкие и доступные во всем мире решения из первых рук

Характеристики

Простая регулировка резервных сетей со временем реконфигурации < 20 мс

RJ45 Порты: 10/100/1000 BaseT(X)

Размер буферной памяти пакета: 1 Мбит

Поддерживаемые протоколы: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNMP Client, Ethernet IP, Modbus TCP

Резервная подача напряжения: 24 В пост. тока

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL 61010

Удар IEC 60068-2-27

Свободное падение IEC 60068-2-32

Вибрация IEC 60068-2-6

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® ACCESS M

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	Обозначение класса ETIM 5.0: EC000734 Описание класса ETIM 5.0: Сетевой коммутатор
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000734 Описание класса ETIM 6.0: Сетевой коммутатор
Энергоснабжение:	DC 24 V (18-30 V DC)
Класс защиты:	IP 40
Температурный диапазон:	от -40 до +75 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ETHERLINE® ACCESS M

Артикул	Обозначение	Тип	Количество портов
Управляемый маршрутизатор с RJ45			
21700125	ETHERLINE® ACCESS M06T-2GEN	Managed	6 x RJ45
21700126	ETHERLINE® ACCESS M08T-2GEN	Managed	8 x RJ45
Управляемый маршрутизатор с SFP			
21700136	ETHERLINE® ACCESS M08T02SFP	Managed	8 x RJ45 + 2 x SFP
21700137	ETHERLINE® ACCESS M08T02GSFP	Managed	8 x RJ45 + 2 x SFP Гбит/с