FLEXIMARK® крепления для знаков PTEF / CAB

Заранее порезанные манжеты для символов FLEXIMARK® PTEF для маркировки кабелей с помощью этикеток или маркировочных полос Для сборки с кабельными стяжками

Информация

PTEF 9,5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Подходит для применения вне помещений

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Без галогенов

Стойкий к воздействию кислот

Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Экономичное решение благодаря быстрому монтажу и отсутствию потерь при резке
Манжеты разных размеров для ярлыков LFL с печатью на принтере. Ярлык устанавливается в манжет.
Дополнительная защита ярлыков от УФ-излучения и от воздействия химических веществ

Области применения

Для FLEXIMARK® Flexilabels LFL, а также DYMO® подходят промышленные ленты
Для маркировки кабелей/защитных рукавов
Крепление манжет с маркировкой кабельными стяжками 2,6 мм (вне помещений применять кабельные стяжки, стойкие к УФ-лучам) или крепление с помощью винтов и заклёпок при использовании концевых заглушек.

Комплектация

PTEF: без кабельной стяжки CAB: с кабельными стяжками (135x2,6 мм)

Техническая информация

Классификация ETIM 5: Обозначение класса ETIM 5.0: EC002248

Последнее обновление (06.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® крепления для знаков PTEF / CAB

	Описание класса ETIM 5.0: Кронштейн для материала обозначения
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002248 Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для материала обозначения
Материал:	Полиэтилен, без галогенов
Температурный диапазон:	от -75 до +80 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® крепления для знаков PTEF / CAB

Артикул	Обозначение	A (mm)	B (мм)	C (mm)	D (mm)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
Без кабельных стяжек							
83254974	FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83254960	FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR	12.2	9,5	18	30	50	1
83254961	FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR	12.2	9,5	28	40	50	1
83254963	FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50	1
83254962	FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR	12.2	9,5	38	50	50	1
83254964	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	12.2	9,5	58	70	50	1
83254965	FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR	12.2	9,5	70	82	50	1
83280006	FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR	14.8	12	18	30	50	1
83254976	FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR	14.8	12	28	40	50	1
83254977	FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR	14.8	12	38	50	50	1
83254978	FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR	14.8	12	58	70	50	1
83254982	FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1
С кабельными стяжками							
83259091	FLEXIMARK® CAB 6-35 TR	8.7	6	35	47	50	1
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	12.2	9,5	18	30	50	1
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	12.2	9,5	28	40	50	1
83259088	FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR	12.2	9,5	35	47	50	1
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	12.2	9,5	58	70	50	1
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	14.8	12	18	30	50	1
83259079	FLEXIMARK® CAB 12-28 TR	14.8	12	28	40	50	1

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® крепления для знаков PTEF / CAB

Артикул	Обозначение	A (mm)	B (мм)	C (mm)	D (mm)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	14.8	12	38	50	50	1
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	14.8	12	58	70	50	1
83259070	FLEXIMARK® CAB 19-50 TR	21.7	19	50	62	50	1

©2024 Lapp Group - all rights reserved.