

## SILVYN® COMPACT PG

Изготовленный из никелированной латуни фитинг с компактными размерами и различной конструкции

SILVYN® COMPACT PG — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с полированной поверхностью, обеспечивает степень защиты IP67.

### Информация

Space-saving due to compact dimensions.



Механическая стойкость



Незначительный вес



Место для монтажа



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон

### Преимущества

Экономия пространства монтажа

Для высоких механических нагрузок

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам

Стойкий к коррозии

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX

Машиностроение

Для применения в железнодорожном транспорте

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® COMPACT PG

### Конструкция

Соединительная резьба PG  
6-гранный промежуточный штуцер  
Резьбовая втулка  
Накидная гайка

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180 Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
Стандарты / Сертификаты соответствия:	UL 514B
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем, Уплотнение: полиамид, О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты:	IP 67
Температурный диапазон:	от -45 до +105 °C

### Комментарий

\* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## SILVYN® COMPACT PG

Артикул	PG резьба	Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX	Подходит для SILVYN® HIPROJACKET.	Штук/ед. упаковки
SILVYN® COMPACT PG				
61803816	11	3/8"	13	10
61803817	13,5	3/8"	-	10
61803818	16	1/2"	16	10
61803819	21	3/4"	22	5
61803820	29	1"	25	5
61803821	36	1 1/4"	35	2
61803822	42	1 1/2"	38	2
61803823	48	2"	51	2
SILVYN® COMPACT 90° PG				
61803824	11	3/8"	13	10
61803825	13,5	3/8"	-	10
61803826	16	1/2"	16	10
61803827	21	3/4"	22	5
61803828	29	1"	25	5
61803829	36	1 1/4"	35	2
61803830	42	1 1/2"	38	2
61803831	48	2"	51	2

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16