

## SILVYN® FPAX NPT

SILVYN® FPAX NPT — резьбовой штуцер IP68/69 для SILVYN® FPAS

### Информация

IP66

IP67

IP68 (2bar)

IP69



Максимальная защита от вибраций



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Различные разрешения на эксплуатацию

### Преимущества

Быстрый монтаж

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам

Водонепроницаемый под давлением

Защита от вибрации

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAX NPT

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® FPAS

Для применений в областях с высокими вибрациями

### Характеристики

Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Демонтаж возможен с помощью отвертки

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

### Конструкция

Соединительная резьба NPT

Основной корпус с уплотнением

Верхняя часть с зубцами по диаметру

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты:

IP66

IP67

IP68 (2bar)

IP69

Температурный диапазон:

от -50 до +135 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® FPAX NPT**

Артикул	Номинальный размер	Подходят для SILVYN® FPAS	Штук/ед. упаковки
SILVYN® FPAX NPT черный			
55507700	NPT 3/8"	16	10
55507710	NPT 1/2"	16	10
55507720	NPT 1/2"	21	10
55507730	NPT 3/4"	28	10
55507740	NPT 1"	34	10
55507750	NPT 1 1/4"	42	2
55507760	NPT 1 1/2"	42	2
55507770	NPT 1 1/2"	54	2
55507780	NPT 2"	54	2
55507790	NPT 2"	67	2

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16