EPIC® POWER LS3 A1


Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания


Панельное основание EPIC® LS3 для штыревых контактов

Информация

Износостойкий силовой электрический соединитель
Контакты необходимо заказывать отдельно
Изготовлено в Германии







Износостойкие

Надёжность

ЭМС

Водонепроницаемые

Преимущества

Больше мощности для серводвигателей
Стойкие к механическим нагрузкам
Оптимальная электромагнитная совместимость

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Сервоприводы и конфекционированные сервокабели

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635 Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER LS3 A1

Номинальное напряжение, В:	630 В (10 мм контакты) 250 В (1,6 мм контакты)
Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ (10 мм контакты) 4 кВ (1,6 мм контакты)
Номинальный ток, А:	150 А (10 мм контакты) при 25 °C 12 А (1,6 мм контакты) при 25 °C
Степень загрязнения:	3
Контакты:	Латунь, посеребрённая Латунь, позолоченная
Количество контактов:	3+PE+2(10mm/1.6mm) 3+PE+4(10mm/1.6mm)
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом 10—50 мм^2 (10-мм контакты) Соединение обжимом 0,75—1,5 мм^2 (контакты 1,6 мм)
Материал:	Корпус: анодированный алюминий Изолятор: PA (полиамид) Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)
Класс защиты:	IP 67
Количество разъединений:	50
Температурный диапазон:	-20 °C až la +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® POWER LS3 A1

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Обозначение	Виды крепления	К-во контактов	Штук/ед. упаковки
LS3 A1 для штыревых контактов				
44429352	LS3 A1	Ø4,2 мм (4x)	3+PE+2	1
44429353	LS3 A1	Ø4,2 мм (4x)	3+PE+4	1

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16