

## Контакты EPIC® M17

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Контакты EPIC® M17 для цилиндрических электрических соединителей серии M17

### Информация

Изготовлено в Германии



### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

Классификация ETIM 6:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Контакты ERIC® M17**

Артикул	Обозначение	Описание	Packaging unit
0,6 мм контакты, гнездо, обжим			
44423125	M17 BCM 0,6mm 0,06-0,25	0,06-0,25 мм <sup>2</sup>	10
44423126	M17 BCM 0,6 мм 0,14-0,34	0,14-0,34 мм <sup>2</sup>	10
44423127	M17 BCM 0,6mm 0,34-0,5	0,34-0,5 мм <sup>2</sup>	10
1 мм контакты, гнездо, обжим			
44423122	M17 BCM 1mm 0,06-0,25	0,06-0,25 мм <sup>2</sup>	10
44423123	M17 BCM 1 мм 0,34-0,5	0,34-0,5 мм <sup>2</sup>	10
44423124	M17 BCM 1mm 0,5-1,0	0,5-1,0 мм <sup>2</sup>	10
2 мм контакты, гнездо, обжим			
44423120	M17 BCM 2mm 0,25-1,0	0,25-1,0 мм <sup>2</sup>	10
44423121	M17 BCM 2mm 1,0-2,5	1,0-2,5 мм <sup>2</sup>	10
0,6 мм контакты, штифт, обжим			
44423133	M17 SCM 0,6mm 0,06-0,25	0,06-0,25 мм <sup>2</sup>	10
44423134	M17 SCM 0,6mm 0,14-0,34	0,14-0,34 мм <sup>2</sup>	10
44423135	M17 SCM 0,6mm 0,34-0,5	0,34-0,5 мм <sup>2</sup>	10
1 мм контакты, штифт, обжим			
44423130	M17 SCM 1mm 0,06-0,25	0,06-0,25 мм <sup>2</sup>	10
44423131	M17 SCM 1mm 0,34-0,5	0,34-0,5 мм <sup>2</sup>	10
44423132	M17 SCM 1mm 0,5-1,0	-	10
2 мм контакты, штифт, обжим			
44423128	M17 SCM 2mm 0,25-1,0	0,25-1,0 мм <sup>2</sup>	10
44423129	M17 SCM 2mm 1,0-2,5	1,0-2,5 мм <sup>2</sup>	10

Последнее обновление (27.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16