FIPLOCK ® ONE 90° металл M

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK ® ONE 90° металл M

Информация
Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации

Железно-дорожный транспорт

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Не поддерживают горение

Без галогенов

Морозостойкие

Максимальная защита от вибраций

Механическая стойкость

Время на монтаж

Незначительный вес

Последнее обновление (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK ® ONE 90° металл M

Оптимальная защита от растягивающих усилий

Износостойкие

Надёжность

Стойкий к УФ-лучам

Водонепроницаемые

Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
Отличный показатель IP
Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12
Повышенная водонепроницаемость
Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Последнее обновление (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FIPLOCK ® ONE 90° металл M

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FIPLOCK ® ONE 90° металл M

Артикул	Метрическая резьба	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Конструкция	Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
FIPLOCK® ONE 90° металл M — черный								
61804687	12 x 1,5	11	5	5,7	90° угловой	10	чёрный	10
61804688	16 x 1,5	14	5	8,7	90° угловой	10	чёрный	10
61804689	16 x 1,5	14	5	9	90° угловой	12	чёрный	10
61804690	20 x 1,5	18	6	12,8	90° угловой	12	чёрный	10
61804691	20 x 1,5	16	6	10,2	90° угол сгибания	17	чёрный	10
61804692	25 x 1,5	21	7	14,8	90° угол сгибания	17	чёрный	10
61804693	25 x 1,5	21	7	15,9	90° угол сгибания	23	чёрный	6
61804694	32x1,5	27	8	22,8	90° угол сгибания	23	чёрный	6
61804695	32x1,5	27	8	22,8	90° угол сгибания	29	чёрный	6
61804696	40 x 1,5	34	8	28,5	90° угол сгибания	29	чёрный	6
61804697	40 x 1,5	36	8	30,2	90° угол сгибания	36	чёрный	4
61804698	50 x 1,5	46	9	36,1	90° угол сгибания	36	чёрный	4
61804699	50 x 1,5	46	9	38,9	90° угол сгибания	48	чёрный	4
61804701	63x1,5	55	10	47,9	90° угол сгибания	48	чёрный	4
FIPLOCK® ONE 90° металл M — серый								
61804704	12 x 1,5	11	5	5,7	90° угловой	10	серый	10
61804706	16 x 1,5	14	5	8,7	90° угловой	10	серый	10
61804707	16 x 1,5	14	5	9	90° угловой	12	серый	10
61804708	20 x 1,5	18	6	12,8	90° угловой	12	серый	10
61804709	20 x 1,5	16	6	10,2	90° угол сгибания	17	серый	10
61804711	25 x 1,5	21	7	14,8	90° угол сгибания	17	серый	10
61804713	25 x 1,5	21	7	15,9	90° угол сгибания	23	серый	6
61804714	32x1,5	27	8	22,8	90° угол сгибания	23	серый	6
61804715	32x1,5	27	8	22,8	90° угол сгибания	29	серый	6
61804716	40 x 1,5	34	8	28,5	90° угол сгибания	29	серый	6
61804717	40 x 1,5	36	8	30,2	90° угол сгибания	36	серый	4
61804718	50 x 1,5	46	9	36,1	90° угол сгибания	36	серый	4
61804719	50 x 1,5	46	9	38,9	90° угол сгибания	48	серый	4
61804721	63x1,5	55	10	47,9	90° угол сгибания	48	серый	4
FIPLOCK® ONE 90° металл XL M — чёрный								
61804724	12 x 1,5	11	10	5,7	90° угловой	10	чёрный	10
61804725	16 x 1,5	14	10	8,7	90° угловой	10	чёрный	10
61804726	16 x 1,5	14	10	9	90° угловой	12	чёрный	10

Последнее обновление (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK ® ONE 90° металл M

Артикул	Метрическая резьба	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Конструкция	Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
61804727	20 x 1,5	18	10	12,8	90° угловой	12	чёрный	10
61804728	20 x 1,5	16	10	10,2	90° угол сгибания	17	чёрный	10
61804729	25 x 1,5	21	11	14,8	90° угол сгибания	17	чёрный	10
61804731	25 x 1,5	21	11	15,9	90° угол сгибания	23	чёрный	6
61804734	32x1,5	27	13	22,8	90° угол сгибания	23	чёрный	6
61804735	32x1,5	27	13	22,8	90° угол сгибания	29	чёрный	6
61804736	40 x 1,5	34	13	28,5	90° угол сгибания	29	чёрный	6
61804737	40 x 1,5	36	13	30,2	90° угол сгибания	36	чёрный	4
61804738	50 x 1,5	46	14	36,1	90° угол сгибания	36	чёрный	4
61804739	50 x 1,5	46	14	38,9	90° угол сгибания	48	чёрный	4
61804745	63x1,5	55	14	47,9	90° угол сгибания	48	чёрный	4
FIPLOCK® ONE 90° металл XL M — серый								
61804746	12 x 1,5	11	10	5,7	90° угловой	10	серый	10
61804747	16 x 1,5	14	10	8,7	90° угловой	10	серый	10
61804748	16 x 1,5	14	10	9	90° угловой	12	серый	10
61804749	20 x 1,5	18	10	12,8	90° угловой	12	серый	10
61804751	20 x 1,5	16	10	10,2	90° угол сгибания	17	серый	10
61804754	25 x 1,5	21	11	14,8	90° угол сгибания	17	серый	10
61804755	25 x 1,5	21	11	15,9	90° угол сгибания	23	серый	6
61804756	32x1,5	27	13	22,8	90° угол сгибания	23	серый	6
61804757	32x1,5	27	13	22,8	90° угол сгибания	29	серый	6
61804758	40 x 1,5	34	13	28,5	90° угол сгибания	29	серый	6
61804759	40 x 1,5	36	13	30,2	90° угол сгибания	36	серый	4
61804761	50 x 1,5	46	14	36,1	90° угол сгибания	36	серый	4
61804764	50 x 1,5	46	14	38,9	90° угол сгибания	48	серый	4
61804765	63x1,5	55	14	47,9	90° угол сгибания	48	серый	4

Последнее обновление (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK ® ONE 90° металл M

Последнее обновление (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16