FIPLOCK® ONE NPT

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE NPT

Информация
Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации

Железно-дорожный транспорт

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Не поддерживают горение

Без галогенов

Морозостойкие

Максимальная защита от вибраций

Механическая стойкость

Время на монтаж

Незначительный вес

Последнее обновление (29.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE NPT

Оптимальная защита от растягивающих усилий

Износостойкие

Надёжность

Стойкий к УФ-лучам

Водонепроницаемые

Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
Отличный показатель IP
Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12
Повышенная водонепроницаемость
Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Последнее обновление (29.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE NPT

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FIPLOCK® ONE NPT

Артикул	Номинальный размер	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
FIPLOCK® ONE NPT чёрный							
61804261	NPT 3/8"	20	10,4	9,8	10	чёрный	10
61804262	NPT 1/2"	22	13,5	13	12	чёрный	10
61804263	NPT 1/2"	27	13,5	13	17	чёрный	10
61804264	NPT 3/4"	36	14	18,4	23	чёрный	6
61804265	NPT 1"	41	17,3	24,1	29	чёрный	6
61804266	NPT 1 1/4"	52	18	32,2	36	чёрный	4
61804267	NPT 1 1/2"	65	18,4	38,8	48	чёрный	4
61804268	NPT 2"	65	19,2	50,8	48	чёрный	4
FIPLOCK® ONE NPT серый							
61804269	NPT 3/8"	20	10,4	9,8	10	серый	10
61804270	NPT 1/2"	22	13,5	13	12	серый	10
61804271	NPT 1/2"	27	13,5	13	17	серый	10
61804272	NPT 3/4"	36	14	18,4	23	серый	6
61804273	NPT 1"	41	17,3	24,1	29	серый	6
61804274	NPT 1 1/4"	52	18	32,2	36	серый	4
61804275	NPT 1 1/2"	65	18,4	38,8	48	серый	4
61804276	NPT 2"	65	19,2	50,8	48	серый	4

Последнее обновление (29.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16