FIPLOCK® ONE T-Adapter

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE T-Adapter

Информация
Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации

- Железно-дорожный транспорт
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Не поддерживают горение
- Без галогенов
- Морозостойкие
- Максимальная защита от вибраций
- Механическая стойкость
- Время на монтаж
- Незначительный вес

Последнее обновление (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE T-Adapter

Оптимальная защита от растягивающих усилий

Износостойкие

Надёжность

Стойкий к УФ-лучам

Водонепроницаемые

Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
Отличный показатель IP
Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12
Повышенная водонепроницаемость
Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Последнее обновление (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FIPLOCK® ONE T-Adapter

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

FIPLOCK® ONE T-Adapter

Артикул	Номинальный размер	Ø отверстия, мм	Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
FIPLOCK® ONE-TA чёрный					
61804962	10-10-10	M4	10	чёрный	10
61804963	12-12-12	M4	12	чёрный	10
61804964	17-17-17	M5	17	чёрный	10
61804965	23-23-23	M5	23	чёрный	6
61804966	29-29-29	M5	29	чёрный	6
61804967	36-36-36	M6	36	чёрный	4
61804968	48-48-48	M6	48	чёрный	4
FIPLOCK® ONE-TA серый					
61804969	10-10-10	M4	10	серый	10
61804971	12-12-12	M4	12	серый	10
61804972	17-17-17	M5	17	серый	10
61804973	23-23-23	M5	23	серый	6
61804974	29-29-29	M5	29	серый	6
61804975	36-36-36	M6	36	серый	4
61804976	48-48-48	M6	48	серый	4

Последнее обновление (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE T-Adapter

Последнее обновление (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16