

EPIC® SIGNAL M23 C2

Цилиндрические электрические соединители для сервокабелей и кодирующих устройств

Соединитель для ввода через стенку EPIC® M23 для соединения двух соединителей M23

Информация

Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Износостойкие



ЭМС

Преимущества

Быстрое и простое разъединение контакта с обеих сторон одной стенки

Для подсоединения 2-конфигурированных кабельных штекерных разъемов M23 D6

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Техника измерения, управления и регулирования

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический

Последнее обновление (17.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 C2

| | |
|-------------------------|---|
| Классификация ETIM 6: | соединитель (промышленный электрический соединитель) Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635 Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель) |
| Материал: | Корпус: медный сплав, покрытый никелем Изолятор: термопласт Уплотнение: неопрен. резина |
| Класс защиты: | IP 67 |
| Температурный диапазон: | -25°C до +125°C |

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® SIGNAL M23 C2

| Артикул | Обозначение | Описание | Включая контакты | Виды крепления | К-во контактов | Packaging unit |
|-------------------------|-----------------|------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Проходной разъем M23 C2 | | | | | | |
| 00010108 | EPIC® M23 C2 12 | чёрный (N) | 12 | Ø2,7 мм (4x) | 12E штифт - 12P гнездо | 5 |
| 00010521 | EPIC® M23 C2 17 | чёрный (N) | 17 | Ø2,7 мм (4x) | 17E штифт — 17P гнездо | 5 |

Последнее обновление (17.07.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16