SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M — фитинг для защитного рукава SILVYN® HCC

Стойкий к УФ-лучам

Преимущества
Простой демонтаж
Стойкие к растягивающим усилиям
Герметизация

Области применения
В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® HCC

Конструкция
Метрическая соединительная резьба
Основной корпус с уплотнением и клеммным кольцом
Накидная гайка

Примечание
Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Поставляемые цвета:	Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал:	PA6
Класс защиты:	IP 65
Температурный диапазон:	от -25 до +100 °C

Последнее обновление (10.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HG-M

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

SILVYN® HG-M

Артикул	Обозначение	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® HCC	Штук/ед. упаковки
55501650	40 x 1,5	53	15	40	20
55501660	50 x 1,5	57,4	15	50	16
55501670	63 x 1,5	74	20	63	8

Последнее обновление (10.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16