EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A

Защитная крышка из термопласта подходит для использования с корпусами H-A 10, H-A 16, H-A 32 и H-A 48.

Механическая стойкость

Надёжность

Водонепроницаемые

Характеристики

Шнур-захват с кабельным наконечником для крепления на блочном корпусе или стене винтом
Крепёжный шнур с петлей для крепления к кабелю
Защитная крышка из полимера для корпусов H-A 10, H-A 16, H-A 32, H-A 48

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002314 Описание класса ETIM 5.0: крышка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002314 Описание класса ETIM 6.0: Защитная крышка для промышленного штекерного соединителя

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A

Артикул	Обозначение	Описание	Винты	Крепежный шнур	Скоба	Материал	Штук/ед. упаковки
С винтами для накладных, фиксированных и подвижных корпусов H-A 10-32							
10457700	H-A 10 KDB	для корпуса H-A 10	2	-	-	Пластмасса	5
10469700	H-A 16 KDB	для корпуса H-A 16	2	-	-	Пластмасса	5
10481700	H-A 32 KDB	для корпуса H-A 32	4	-	-	Пластмасса	5
10457500	H-A 10 KDBF	для корпуса H-A 10	2	с кабельным наконечником	-	Пластмасса	5
10469500	H-A 16 KDBF	для корпуса H-A 16	2	с кабельным наконечником	-	Пластмасса	5
10481500	H-A 32 KDBF	для корпуса H-A 32	4	с кабельным наконечником	-	Пластмасса	10
Со скобой для корпуса H-A 10-32 – верхняя часть штекера							
10457800	H-A 10 KDT	для корпуса H-A 10	-	-	2 стопорных крюка	Пластмасса	5
10469800	H-A 16 KDT	для корпуса H-A 16	-	-	2 стопорных крюка	Пластмасса	5
10481800	H-A 32 KDT	для корпуса H-A 32	-	-	4 стопорных крюка	Пластмасса	5
10457600	H-A 10 KDTF	для корпуса H-A 10	-	с петлей	2 стопорных крюка	Пластмасса	5
10469600	H-A 16 KDTF	для корпуса H-A 16	-	с петлей	2 стопорных крюка	Пластмасса	5
10481600	H-A 32 KDT	для корпуса H-A 32	-	с петлей	4 стопорных крюка	Пластмасса	10

Последнее обновление (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A

Последнее обновление (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16