EPIC® H-DD 216

Серия H-DD с точеными контактами для обжима большого количества контактов в ограниченном пространстве

Вставка H-DD с крученными контактами разработана для размещения большого числа полюсов на небольшой площади. Поэтому можно использовать маленький корпус.

Информация
Компактный штекер с высокой плотностью расположения контактов



Машиностроение, промышленное оборудование

Место для монтажа

Преимущества
Благодаря компактному расположению точеных контактов серии вставок H-DD корпус соединителя может использоваться в ограниченом пространстве

Области применения
Машиностроение
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
Переработка пластмасс

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	IEC: 250 В UL: 600 В CSA: 600 В

Последнее обновление (02.04.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-DD 216

Номинальное импульсное напряжение:	2,5 кВ
Номинальный ток, A:	IEC: 10 A UL: 8,5 A CSA: 10 A
Степень загрязнения:	2
Переходное сопротивление:	< 3 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов:	108 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм^2
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-DD 216

Артикул	Article description	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Packaging unit
11286500	H-DD 108 BCM	Гнездо	Точёные	109-216	5

Последнее обновление (02.04.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16