EPIC® H-B 16 TGH 2X


Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

Прочный высокий корпус из металла с одним прямым кабельным вводом предназначен для машиностроения и производства промышленного оборудования.

Информация

Ребристая поверхность для удобного вытаскивания штекера
Для легкого подключения двух кабелей
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)





- Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp
- Машиностроение, промышленное оборудование
- Механическая стойкость
- Износостойкие
- Водонепроницаемые

Преимущества

Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов
Больше пространства для внутренней разводки

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
Переработка пластмасс

Последнее обновление (05.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 16 TGH 2X

Характеристики

Корпус высокий
Винты для поперечных скоб
2 ввода для кабеля, прямо
Типы без промежуточного штуцера

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-B 16 TGH 2X

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Обозначение	M	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (2 ввода для кабелей прямо, винты для поперечных скоб, высокий)			
44422018	H-B 16 TGH 2XM25	2x25	5
79128600	H-B 16 TGH 2XM32	2x32	5

Последнее обновление (05.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16