Контакты EPIC ® MH 10,0 мм

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

-

Информация
Обжимные контакты для максимальных сечений и токов
Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp

Машиностроение, промышленное оборудование

Железно-дорожный транспорт

Ветроэнергетика

Подходит для применения вне помещений

Износостойкие

Напряжение

Преимущества
Штифтовой и гнездовой контакты с посеребренной поверхностью
Обжим при помощи инструмента Klauke D 22 и HD серии 13
Подсоединяемые сечения: 25, 35, 50, 70 и 95 мм^2

Области применения
Машиностроение
Возобновляемые источники энергии
Конструирование средств проверки

Последнее обновление (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

Контакты EPIC ® MH 10,0 мм

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 25 мм^2... 95 мм^2
Длина удаленной изоляции (мм):	23
Материал:	brass silver plated CuZn / Ag
Количество разъединений:	500

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Контакты EPIC ® MH 10,0 мм

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Подсоединяемые сечения (мм²)	Штук/ед. упаковки
Рабочие контакты EPIC ® MH 10,0 мм				
44423330	EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=10.0	Штыревой контакт	25	10
44423331	EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=10.0	Гнездо	25	10
44423332	EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=10.0	Штыревой контакт	35	10
44423333	EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=10.0	Гнездо	35	10
44423334	EPIC® MH SCEM AG 50sqmm D=10.0	Штыревой контакт	50	10
44423335	EPIC® MH BCEM AG 50sqmm D=10.0	Гнездо	50	10
44423336	EPIC® MH SCEM AG 70sqmm D=10.0	Штыревой контакт	70	10
44423337	EPIC® MH BCEM AG 70sqmm D=10.0	Гнездо	70	10
44423338	EPIC® MH SCEM AG 95sqmm D=10.0	Штыревой контакт	95	10
44423339	EPIC® MH BCEM AG 95sqmm D=10.0	Гнездо	95	10

Последнее обновление (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16