

EPIC® H-EE 18


Изоляторы H-EE с высокой плотностью расположения контактов на базе серии H-BE

Вставка с 18 кручеными контактами для прямоугольных штекерных соединителей идеально подходит для размещения большого числа полюсов на небольшой площади. Она может использоваться, например, в машиностроении.

Информация
Изоляторы с высокой плотностью расположения контактов







Машиностроение, промышленное оборудование

Расширенный температурный диапазон

Преимущества
Изоляторы H-EE с точеными контактами на большое число контактов в ограниченном пространстве
Для монтажа в корпусах серии H-B

Области применения
Машиностроение
Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Приборостроение и аппаратостроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ

Последнее обновление (02.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-EE 18

Номинальный ток, A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов:	18 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	для штампованных контактов: 0,5-4,0 мм^2
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-EE 18

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-EE 18 соединение обжимом					
10182400	H-EE 18 SC	Штыревой контакт	Точёные	1–18	10
10183400	H-EE 18 BC	Гнездо	Точёные	1–18	10

Последнее обновление (02.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-EE 18



Последнее обновление (02.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16