KNIPEX нож для резки кабеля

KNIPEX нож для резки кабеля с закаленным лезвием и изолированной ручкой

Информация
Крепкое прямое лезвие для обработки изоляции больших кабелей

Преимущества
Повышенная безопасность благодаря нескользящей мягкой части
Хорошая передача усилия при протягивании ножа с использованием углубления для большого пальца и крючка под палец на конце ручки
Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

Характеристики
Прозрачный защитный колпачок

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000155 Описание класса ETIM 5.0: Нож
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000155 Описание класса ETIM 6.0: Нож
Сертификаты соответствия:	Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока Продукт проверен VDE
Материал:	Специальная инструментальная сталь, закаленная в масле

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

KNIPEX нож для резки кабеля

Артикул	Обозначение	Длина режущих кромок, мм	Вес, кг	Длина (мм)
Нож для резки кабеля				
62120510	Нож для резки кабеля KAMI 19	50	0,067	190

Последнее обновление (27.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16