LiFY 1 кВ

Одножильные провода, жилы 6 кл. гибкости, гибкие при низких темпер. для электрооборудования или измерений

LIFY 1 кВ, силовой кабель и кабель управления, одножильный, со специальной оболочкой из ПВХ, жилы из тончайших медных проволок / крайне гибкий измерительный кабель, изолирующая стенка увеличенной толщины / защита до 1 кВ, макс. +70 °C

Информация
Особо гибкие / жилы из тончайших медных проволок

Преимущества
Особенно мягкая, гибкая при низких температурах изоляция из ПВХ-пластиката

Области применения
Для передвижного электрооборудования
Провода на 1000 В с более толстой изоляцией идеальны для многих измерительных приборов, напр. мультиметра
Провода используются для измерительных установок в технических, учебных лабораториях

Стандарты / Сертификаты соответствия
На основе VDE 0812 и VDE 0250-1

Конструкция
Жилы из медных тончайших проволок
Изоляция жил: на основе ПВХ

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993 Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
Конструкция жилы:	Из тончайших медных проволок, по IEC кл. гибкости 6: диаметр проволочки 0,07 мм

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LiFY 1 кВ

Номинальное напряжение:	LiFY-жилы для измерений: U: 1000 В~
Температурный диапазон:	Подвижное применение: от -15 до +70 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
Торговый продукт Lapp
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LiFY 1 кВ

Артикул	Сечение жилы, мм²	Наружный диаметр [мм]	Цвет	Вес меди кг/км	Количество
4560011S	0.75	4	чёрный	7,2	50
4560021S	0.75	4	Голубой	7,2	50
4560041S	0.75	4	красный	7,2	50
4560012S	1.5	4	чёрный	14,4	50
4560022S	1.5	4	Голубой	14,4	50
4560042S	1.5	4	красный	14,4	50

Последнее обновление (14.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16