H05V2-K

Гибкие одножильные провода для защищённой неподвижной прокладки

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Информация
Температурный диапазон до 90 °C



Преимущества
<HAR> маркировка кабелей и проводов является также международным подтверждением знака соответствия/ доказательством национальной сертификации, например, в виде <VDE><HAR>. Маркировка <HAR> является очень важной при товарообмене в европейских странах.
Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Области применения
Внутренняя разводка в приборах
Прокладка в трубах, в/на/под штукатуркой, а также в закрытых кабельных каналах
Защищенный монтаж в трубах и каналах для предварительной разводки, также при прокладке
Для монтажа в промышленных областях

Характеристики
Исполнение, не распространяющее горение, согласно IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
EN 50525-2-31

Конструкция
Жилы из медных тонких проволок, класс гибкости 5 в соотв. с IEC 60228
Изоляция жил: полностью цветная, на основе ПВХ, 90 °C, качество TI3

Техническая информация
Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Последнее обновление (10.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

H05V2-K

	ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные
Конструкция жилы:	из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба:	4 наружных диаметра
Номинальное напряжение:	U0/U: 300/500 V
Испытательное напряжение:	2000 В
Температурный диапазон:	от -10 до +90 °C рабочая температура Минимальная температура при монтаже: 5 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

H05V2-K

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм²	Наружный диаметр [мм]	м/в бухте	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4515001	зеленый/желтый	0,5	2,5	100	4,8	9
4515002	зеленый/желтый	0,75	2,7	100	7,2	11
4515003	зеленый/желтый	1	2,8	100	9,6	14
4515011	чёрный	0,5	2,5	100	4,8	9
4515012	чёрный	0,75	2,7	100	7,2	11
4515013	чёрный	1	2,8	100	9,6	14
4515021	Голубой	0,5	2,5	100	4,8	9
4515022	Голубой	0,75	2,7	100	7,2	11
4515023	Голубой	1	2,8	100	9,6	14
4515141	темно-синий	0,5	2,5	100	4,8	9
4515142	темно-синий	0,75	2,7	100	7,2	11
4515143	темно-синий	1	2,8	100	9,6	14
4515031	коричневый	0,5	2,5	100	4,8	9
4515032	коричневый	0,75	2,7	100	7,2	11
4515033	коричневый	1	2,8	100	9,6	14
4515111	желтый	0,5	2,5	100	4,8	9
4515112	желтый	0,75	2,7	100	7,2	11
4515113	желтый	1	2,8	100	9,6	14
4515121	зеленый	0,5	2,5	100	4,8	9
4515122	зеленый	0,75	2,7	100	7,2	11
4515123	зеленый	1	2,8	100	9,6	14
4515071	фиолетовый	0,5	2,5	100	4,8	9
4515072	фиолетовый	0,75	2,7	100	7,2	11
4515073	фиолетовый	1	2,8	100	9,6	14
4515081	розовый	0,5	2,5	100	4,8	9
4515082	розовый	0,75	2,7	100	7,2	11
4515083	розовый	1	2,8	100	9,6	14
4515091	оранжевый	0,5	2,5	100	4,8	9
4515092	оранжевый	0,75	2,7	100	7,2	11
4515093	оранжевый	1	2,8	100	9,6	14
4515041	красный	0,5	2,5	100	4,8	9
4515042	красный	0,75	2,7	100	7,2	11
4515043	красный	1	2,8	100	9,6	14
4515051	Белый	0,5	2,5	100	4,8	9
4515052	Белый	0,75	2,7	100	7,2	11

Последнее обновление (10.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

H05V2-K

Артикул	Цвет	Сечение жилы, мм²	Наружный диаметр [мм]	м/в бухте	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4515053	Белый	1	2,8	100	9,6	14
4515061	серый	0,5	2,5	100	4,8	9
4515062	серый	0,75	2,7	100	7,2	11
4515063	серый	1	2,8	100	9,6	14
4515923	темно-синий/белый	1	2,8	100	9,6	14

Последнее обновление (10.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16