Ярлыки FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали

Система FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали — индивидуальная система для выпуклой маркировки кабелей и компонентов, предназначенная для применения в жестких условиях, устойчива к воздействию кислот и коррозии.

Информация

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



- Пищевая промышленность и производство напитков
- Нефтяная и газовая промышленность
- Железно-дорожный транспорт
- Ветроэнергетика
- Подходит для применения вне помещений
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Термостойкие
- Морозостойкие
- Маслостойкий
- Стойкий к воздействию кислот
- Расширенный температурный диапазон

Последнее обновление (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ярлыки FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали

Стойкий к УФ-лучам

Преимущества
Стойкие к кислотам
Превосходная химическая стойкость
Высокая термостойкость
Необычайная долговечность

Области применения
Стойкие к экстремальным воздействиям окружающей среды и погодных условий
Железнодорожный траснпорт, пищевая промышленность, ветровая энергетика, нефтегазовая промышленность

Стандарты / Сертификаты соответствия
Achilles JQS сертифицирован

Примечание
Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)
Процес заказа:
данные клиента передаются сотруднику LAPP по электронной почте в форме Excel-файла вместе с заказом
столбец A: содержимое строки 1
столбец B: содержимое строки 2
столбец B или C: Количество ярлыков с соответствующим текстом
Шаблон заказа для распечатки:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-individuelle-markierungen/
Длина ярлыка зависит от количества символов
Все символы печатаются заглавными буквами
Макс. количество знаков: однострочные маркеры: малый размер 15, большой размер 25; маркер из двух частей: малый размер 30 (15 на строку), большой размер 50 (25 на строку)

Комплектация
1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет
Ярлыки сортируются перед доставкой
Кабельные стяжки прилагаются к артикулам 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: кабельные стяжки из нержавеющей стали LS 4,6-200 (артикул 61812950)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 ETIM 5.0 Class-Description: Сыстема маркировки
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001530 Описание класса ETIM 6.0: Система маркировки кабеля
Примечание:	Версии без покрытия, арт. № 83251575 и 83251576
Размеры:	Высота символа: 4,2 мм Расстояние между 2 символами: прим. 1 мм Диаметр просверленного отверстия: 3,2 мм Ширина кабельной стяжки: макс. 7,9 мм
Информация:	Доступные символы: A—Ü, 0—9, +, -, / . : , = знак заземления
Материал:	Acid resistant stainless steel EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Температурный диапазон:	от -80 °C до +500 °C

Последнее обновление (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ярлыки FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
Пустые ярлыки можно найти на странице "SP Metalprint" (арт. 83251575 и 83251576).

Последнее обновление (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ярлыки FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали

Артикул	Обозначение	Высота (мм)	Конструкция	Количество знаков на строку	Маркер / ед. упаковки
Тиснение в одну строку / с креплением для кабельной стяжки					
83251406	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS200 0-15	9.9	с кабельной стяжкой	0–15	1
83251456	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS 16-25	9.9	с кабельной стяжкой	16–25	1
83251402	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 0-15	9.9	без кабельной стяжки	0–15	1
83251454	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 16-25	9.9	без кабельной стяжки	16–25	1
One line embossing / with screw hole					
83251450	FLEXIMARK®, нерж. сталь, SM FCC 0-15	9.9	с резьбовым отверстием	0–15	1
83251478	FLEXIMARK® Stainless steel SM FCC 16-25	9.9	с резьбовым отверстием	16–25	1
Тиснение в две строки / с креплением для кабельной стяжки					
83251426	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 0-15	13.9	с кабельной стяжкой	0–15	1
83251468	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 16-25	13.9	с кабельной стяжкой	16–25	1
83251422	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 0-15	13.9	без кабельной стяжки	0–15	1
83251466	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 16-25	13.9	без кабельной стяжки	16–25	1
Two-line embossing / with screw hole					
83251451	FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 0-15	13.9	с резьбовым отверстием	0–15	1
83251479	FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 16-25	13.9	с резьбовым отверстием	16–25	1

Последнее обновление (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

Ярлыки FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали

Последнее обновление (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.