SILVYN® HIPROJACKET AMG

SILVYN® HIPROJACKET AMG — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов для SILVYN® HIPROJACKET

Информация
Промежуточный штуцер для SILVYN® HIPROJACKET

Механическая стойкость

Износостойкие

Расширенный температурный диапазон

Преимущества
Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
Для высоких механических нагрузок
Угол 45 и 90° обеспечивает оптимальный монтаж

Области применения
В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® HIPROJACKET

Конструкция
Соединительная резьба, метрическая/PG
6-гранный промежуточный штуцер прямой/угловой
Резьбовая втулка
Накидная гайка

Примечание
Возможно расширение температурного диапазона за счет удаления пластиковых компонентов

Последнее обновление (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HIPROJACKET AMG

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180 Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
По запросу:	Соединительная резьба NPT
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем Зажимное кольцо: латунь, покрытая никелем О-кольцо: NBR
Класс защиты:	IP 54 IP 67 в комбинации с SILVYN® HIPROSIL TAPE
Температурный диапазон:	от -45 до +105 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® HIPROJACKET AMG

Артикул	Метрическая резьба	PG резьба	Штук/ед. упаковки
SILVYN® HIPROJACKET AMG M			
55503516	16 x 1,5	-	50
55503517	20 x 1,5	-	50
55503518	25 x 1,5	-	25
55503519	32x1,5	-	10
55503520	40 x 1,5	-	5
55503521	50 x 1,5	-	5
55503522	63x1,5	-	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M			
55503523	16 x 1,5	-	50
55503524	20 x 1,5	-	50
55503525	25 x 1,5	-	25
55503526	32x1,5	-	10
55503527	40 x 1,5	-	5
55503528	50 x 1,5	-	5
55503529	63x1,5	-	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M			
55503530	16 x 1,5	-	50
55503531	20 x 1,5	-	50
55503532	25 x 1,5	-	25
55503533	32x1,5	-	10
55503534	40 x 1,5	-	5
55503535	50 x 1,5	-	5
55503536	63x1,5	-	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG			
55503537	-	9	50
55503538	-	11	50
55503539	-	13,5	50
55503540	-	16	50
55503541	-	21	25
55503542	-	29	10
55503543	-	36	5
55503544	-	42	5
55503499	-	48	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG			

Последнее обновление (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® HIPROJACKET AMG

Артикул	Метрическая резьба	PG резьба	Штук/ед. упаковки
55503500	-	11	50
55503501	-	13,5	50
55503502	-	16	50
55503503	-	21	25
55503504	-	29	10
55503505	-	36	5
55503506	-	42	5
55503507	-	48	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG			
55503508	-	11	50
55503509	-	13,5	50
55503510	-	16	50
55503511	-	21	25
55503512	-	29	10
55503513	-	36	5
55503514	-	42	5
55503515	-	48	4

Последнее обновление (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16