

## EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты


Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Штампованные контакты H-D 1.6 упрощают обработку с помощью съемников, обжимных клещей и локализатора.

### Информация

Высококачественные позолоченные или посеребренные контакты

Два диапазона с обжимом жил и изоляции



### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® H-D 1,6 Штампованные контакты**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Поверхность	Длина удаленной изоляции (мм)	Packaging unit
Контакты						
11241100	H-D 1,6 штампованные	Штыревой контакт	0.14 - 0.5	Ag	3,0	100
11231100	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	0.14 - 0.5	Ag	3,0	100
11221000	H-D 1,6 штампованные	Штыревой контакт	0.5 - 1.5	Ag	4,0	100
11236100	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	0.5 - 1.5	Ag	4,0	100
11223500	H-D 1,6 штампованные	Штыревой контакт	1.5 - 2.5	Ag	4,0	100
11228500	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	1.5 - 2.5	Ag	4,0	100
11243100	H-D 1,6 штампованные	Штыревой контакт	0.14 - 0.5	Au	3,0	100
11233100	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	0.14 - 0.5	Au	3,0	100
11221300	H-D 1,6 штампованные	Штыревой контакт	0.5 - 1.5	Au	4,0	100
11238100	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	0.5 - 1.5	Au	4,0	100

Последнее обновление (29.07.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16