EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Штампованные контакты H-D 1.6 упрощают обработку с помощью съемников, обжимных клещей и локализатора.

Информация

Высококачественные позолоченные или посеребренные контакты
Два диапазона с обжимом жил и изоляции



Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796 Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, мм²	Поверхность	Длина удаленной изоляции (мм)	Штук/ед. упаковки
Контакты						
11241100	H-D 1,6 штампованные	Штыревой контакт	0.14 - 0.5	Ag	3,0	100
11231100	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	0.14 - 0.5	Ag	3,0	100
11221000	H-D 1,6 штампованные	Штыревой контакт	0.5 - 1.5	Ag	4,0	100
11236100	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	0.5 - 1.5	Ag	4,0	100
11223500	H-D 1,6 штампованные	Штыревой контакт	1.5 - 2.5	Ag	4,0	100
11228500	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	1.5 - 2.5	Ag	4,0	100
11243100	H-D 1,6 штампованные	Штыревой контакт	0.14 - 0.5	Au	3,0	100
11233100	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	0.14 - 0.5	Au	3,0	100
11221300	H-D 1,6 штампованные	Штыревой контакт	0.5 - 1.5	Au	4,0	100
11238100	H-D 1,6 штампованные	Гнездо	0.5 - 1.5	Au	4,0	100

Последнее обновление (02.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16