

EPIC® H-D 1,6 точёные контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

При работе с кручеными контактами рекомендуется использовать инструменты, например обжимные клещи, локализатор или пневматический съемник.

Информация

Высококачественные позолоченные или посеребренные контакты



Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ERIS® Н-D 1,6 точёные контакты

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Сечение жилы, мм ²	Cross-section identification	Поверхность	Длина удаленной изоляции (мм)	Штук/ед. упаковки
Контакты							
13162000	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	0.14 - 0.37	1	Ag	8,0	100
13163000	H-D 1,6 точёные	Гнездо	0.14 - 0.37	1	Ag	8,0	100
13162100	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	0.5	2	Ag	8,0	100
13163100	H-D 1,6 точёные	Гнездо	0.5	2	Ag	8,0	100
13162200	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	0.75 - 1	3	Ag	8,0	100
13163200	H-D 1,6 точёные	Гнездо	0.75 - 1	3	Ag	8,0	100
13162300	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	1.5	4	Ag	8,0	100
13163300	H-D 1,6 точёные	Гнездо	1.5	4	Ag	8,0	100
13162400	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	2.5	5	Ag	5,8	100
13163400	H-D 1,6 точёные	Гнездо	2.5	5	Ag	5,8	100
13162500	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	0.14 - 0.37	1	Au	8,0	100
13163500	H-D 1,6 точёные	Гнездо	0.14 - 0.37	1	Au	8,0	100
13162600	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	0.5	2	Au	8,0	100
13163600	H-D 1,6 точёные	Гнездо	0.5	2	Au	8,0	100
13162700	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	0.75 - 1	3	Au	8,0	100
13163700	H-D 1,6 точёные	Гнездо	0.75 - 1	3	Au	8,0	100
13162800	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	1.5	4	Au	8,0	100
13163800	H-D 1,6 точёные	Гнездо	1.5	4	Au	8,0	100
13162900	H-D 1,6 точёные	Штыревой контакт	2.5	5	Au	5,8	100
13163900	H-D 1,6 точёные	Гнездо	2.5	5	Au	5,8	100

Последнее обновление (11.03.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

 Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
 PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-D 1,6 точёные контакты

