SILVYN® EMC AS-CU

SILVYN® EMC AS-CU — металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем с одним крючком и оплеткой для защиты от электромагнитных помех

Механическая стойкость

Износостойкие

ЭМС

Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Оптимальная электромагнитная совместимость
Стойкие к растягивающим усилиям
Повышенная прочность
Гибкие
Стойкие к высоким механическим нагрузкам

Области применения

Машиностроение
Автомобильная промышленность
Для подъёмно-транспортного оборудования
Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
Для использования в местах, где возможно наличие электромагнитных полей.

Характеристики

Соответствует EN 50289-1-6, коэффициент экранирования от 30 МГц до 80 дБ

Стандарты / Сертификаты соответствия

Последнее обновление (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EMC AS-CU

VDE

Конструкция

Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем
Оплётка из медных луженых проволок

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179 Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
Материал:	Внутренний рукав: оцинкованная сталь Оплетка: медная лужёная проволока
Температурный диапазон:	от –50 до +250° C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SILVYN® EMC AS-CU

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® MSK-M	Подходят для SILVYN® US-M	Подходят для SILVYN®US	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® EMC AS-CU							
64400500	10	7 x 10	28	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
64400501	14	10 x 14	34	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
64400502	17	13 x 17	40	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
64400504	21	17 x 21	50	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
64400505	27	22 x 27	63	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
64400506	36	29 x 36	85	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
64400507	45	38 x 45	100	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
64400508	56	49 x 56	135	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25

Последнее обновление (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.