

## МС 6.0 — крученые контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Модульные крученые контакты 6.0 следует использовать вместе с обжимным пневматическим инструментом Klauke, тип EK 60/22-L.

### Информация

Посеребренные и пассивированные контакты



### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

Переходное сопротивление:

< 1 мОм

Материал:

Медный сплав, посеребрённые

Количество разъединений:

500

### Комментарий

\* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## МС 6.0 — крученые контакты

| Артикул  | Обозначение            | Изоляторы                             | Описание         | Сечение, мм <sup>2</sup> | Cross-section identification | Поверхность | Штук/ед. упаковки |
|----------|------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|
| Контакты |                        |                                       |                  |                          |                              |             |                   |
| 44424019 | MC SCEM AG 16<br>D=6.0 | Обжимные контакты<br>для модулей ННС2 | Штыревой контакт | 16                       | 1                            | Ag          | 20                |
| 44424022 | MC BCEM AG 16<br>D=6.0 | Обжимные контакты<br>для модулей ННС2 | Гнездо           | 16                       | 1                            | Ag          | 20                |
| 44424020 | MC SCEM AG 25<br>D=6.0 | Обжимные контакты<br>для модулей ННС2 | Штыревой контакт | 25                       | 2                            | Ag          | 20                |
| 44424023 | MC BCEM AG 25<br>D=6.0 | Обжимные контакты<br>для модулей ННС2 | Гнездо           | 25                       | 2                            | Ag          | 20                |
| 44424021 | MC SCEM AG 35<br>D=6.0 | Обжимные контакты<br>для модулей ННС2 | Штыревой контакт | 35                       | 3                            | Ag          | 20                |
| 44424024 | MC BCEM AG 35<br>D=6.0 | Обжимные контакты<br>для модулей ННС2 | Гнездо           | 35                       | 3                            | Ag          | 20                |

**МС 6.0 — крученые контакты**