

EPIC® MC Модуль: RJ45

Комплектующие элементы гарантируют высокую универсальность. Для применения в машиностроении и производстве промышленного оборудования, для печатных машин, для систем компоновки на основе сменных модулей.

Многоамперный модуль с четырьмя контактами питания и восемью контактами для передачи данных может использоваться, например, в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования, а также в системах управления.

Информация

CAT.5



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика

Преимущества

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Техника управления

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель
(промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641

Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный
соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В:

Макс. 600 В/макс. 125 В

Номинальный ток, А:

Макс. 10 А/макс. 1,5 А

Последнее обновление (03.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Модуль: RJ45

Степень загрязнения:	3
Контакты:	Медный сплав, позолоченные
Количество контактов:	4 питание + 8 передача данных
Допустимые сечения жил кабеля:	Жилы питания: обжим: 0,14 - 2,5 мм ² , жилы сигнальные: IDC/ врезающиеся в изоляцию клеммы: Cat5, AWG 24-26
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	-20 °C ... +85 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ЕРІС® МС Модуль: RJ45

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	слотов в рамке	Штук/ед. упаковки
Модуль: RJ 45 (2 штыр. конт. в модульных рамках)					
10344300	MCS 8 RJ45	Штыревой контакт	4 + 8	2	5
10345300	MCB 8 RJ45	Гнездо	4 + 8	2	5

Последнее обновление (03.08.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® MC Модуль: RJ45