

# **EPIC® МС Модуль: пружинное соединение, 4 конт.**

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

Модуль с пружинным соединением обеспечивает быстрое подключение с помощью пружинного штифта и имеет четыре контакта. Он может использоваться, например, в печатных машинах.

### Информация

Быстрота соединения обеспечивается применением специальной обоймы с пружиной







Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика

## Преимущества

Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность Индивидуальная компановка штекерных соединителей для различных применений

# Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования Печатные машины Техника управления

# Техническая информация

Классификация ЕТІМ 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель

(промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641 Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)



# **EPIC® МС Модуль: пружинное соединение, 4 конт.**

 Номинальное напряжение, В:
 400 В

 Номинальный ток, А:
 14 А

 Степень загрязнения:
 3

Переходное сопротивление: 1,5-4 мОм

Контакты: Медный сплав, посеребрённые

Количество контактов: 4

Допустимые сечения жил кабеля: Пружинное соединение: 0,5-2,5 мм<sup>2</sup>

Длина удаленной изоляции (мм): 10 Количество разъединений: 100

Температурный диапазон: от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

# Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



# EPIC® МС Модуль: пружинное соединение, 4 конт.

| Артикул                               | Обозначение | Тип контакта     | Количество рабочих контактов | слотов в рамке | Штук/ед. упаковки |
|---------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| Модуль: 4-конт., пружинное соединение |             |                  |                              |                |                   |
| 10399600                              | MCS 4 F     | Штыревой контакт | 4                            | 1              | 10                |
| 10399700                              | MCB 4 F     | Гнездо           | 4                            | 1              | 10                |