


## EPIC® STA 14 Винтовое соединение

Изоляторы STA с пружинным типом соединения

Вставка с винтовым соединением имеет мощные пружины контактов и представляет собой проверенное изделие для распределительных шкафов и систем управления.

### Информация

Для надежного соединения в жестких условиях окружающей среды  
Механически прочные пружинные контакты  
Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование

### Преимущества

Надежное соединение благодаря прочным пружинным контактам  
Изоляторы STA с пружинным типом соединения

### Области применения

Оборудование управления  
Компоновка на основе сменных модулей  
Электронная лаборатория

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 24 В AC, 60 В DC

UL: 48 В

CSA: 48 В

Номинальный ток, А:

IEC: 7,5 А

Последнее обновление (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappروسيا.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® STA 14 Винтовое соединение

	UL: 7,5 A CSA: 7,5 A
Степень загрязнения:	2
Переходное сопротивление:	< 3 МОм
Контакты:	Медный сплав, покрытие оловом
Количество контактов:	14
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,5-1,5 мм <sup>2</sup>
Длина удаленной изоляции (мм):	5
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	-40°C до +80°C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIS® СТА 14 Винтовое соединение**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
СТА 14 винтовое соединение				
10491100	СТА 14 SS	Штыревой контакт	1-14	5
10493100	СТА 14 FS	Пружина	1-14	5

Последнее обновление (03.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16