

Контакты EPIC® MN 4,0 мм

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе

Информация

Модульная система штекерных соединителей, годится для рыночных стандартов



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Ветроэнергетика



Износостойкие

Преимущества

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Сопряжение системы EPIC® MN по отраслевым стандартам

Области применения

Машиностроение

Робототехника

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Возобновляемые источники энергии

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Последнее обновление (10.04.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Контакты EPIC® MN 4,0 мм

	Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя
Переходное сопротивление:	< 5 мОм
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 1,5—10 мм ²
Длина удаленной изоляции (мм):	10
Количество разъединений:	500

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Контакты EPIC® МН 4,0 мм

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Подсоединяемые сечения (мм ²)	Штук/ед. упаковки
44423250	EPIC® МН SCEM AG 1.5sqmm D=4.0	Штыревой контакт	1,5	100
44423255	EPIC® МН BCEM AG 1.5sqmm D=4.0	Гнездо	1,5	100
44423251	EPIC® МН SCEM AG 2.5sqmm D=4.0	Штыревой контакт	2,5	100
44423256	EPIC® МН BCEM AG 2.5sqmm D=4.0	Гнездо	2,5	100
44423252	EPIC® МН SCEM AG 4sqmm D=4.0	Штыревой контакт	4	100
44423257	EPIC® МН BCEM AG 4sqmm D=4.0	Гнездо	4	100
44423253	EPIC® МН SCEM AG 6sqmm D=4.0	Штыревой контакт	6	100
44423258	EPIC® МН BCEM AG 6sqmm D=4.0	Гнездо	6	100
44423254	EPIC® МН SCEM AG 10sqmm D=4.0	Штыревой контакт	10	100
44423259	EPIC® МН BCEM AG 10sqmm D=4.0	Гнездо	10	100

Последнее обновление (10.04.2021)

©2021 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16