


Контакты EPIC® МН РЕ 10,0 мм

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

-

Информация

Защитный провод (РЕ) с обжимными контактами для максимальных сечений
Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам



Преимущества

Штифтовые и гнездовые контакты с посеребренной поверхностью и жилой прим. 14 см для соединения РЕ контакта в EPIC® МН Multiframe
Обжим при помощи инструмента Klauke D 22 и HD серии 13
Подсоединяемые сечения: 25, 35, 50, 70 и 95 мм²

Области применения

Машиностроение
Возобновляемые источники энергии
Конструирование средств проверки
Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 25 мм ² ... 95 мм ² Литца 4 мм ² для соединения с РЕ на раме модуля
Длина удаленной изоляции (мм):	20
Материал:	brass silver plated CuZn / Ag
Количество разъединений:	500

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Контакты EPIC



MH PE 10,0 мм

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Подсоединяемые сечения (мм ²)	PL_VERPACKUNGSEINHEIT1
Контакты защитного провода EPIC [®] MH 10,0 мм				
44423344	EPIC [®] MH PE SCEM AG 25sqmm D=10.0	Штыревой контакт	25	1
44423345	EPIC [®] MH PE BCEM AG 25sqmm D=10.0	Гнездо	25	1
44423346	EPIC [®] MH PE SCEM AG 35sqmm D=10.0	Штыревой контакт	35	1
44423347	EPIC [®] MH PE BCEM AG 35sqmm D=10.0	Гнездо	35	1
44423348	EPIC [®] MH PE SCEM AG 50sqmm D=10.0	Штыревой контакт	50	1
44423349	EPIC [®] MH PE BCEM AG 50sqmm D=10.0	Гнездо	50	1
44423350	EPIC [®] MH PE SCEM AG 70sqmm D=10.0	Штыревой контакт	70	1
44423351	EPIC [®] MH PE BCEM AG 70sqmm D=10.0	Гнездо	70	1
44423352	EPIC [®] MH PE SCEM AG 95sqmm D=10.0	Штыревой контакт	95	1
44423353	EPIC [®] MH PE BCEM AG 95sqmm D=10.0	Гнездо	95	1

Последнее обновление (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16