

EPIC® SOLAR 4 M

Готовый штекер для солнечных энергоустановок в исполнении 4 мм имеет двойную систему защиты и подходит для анизотропного кабеля и кабеля с тонкой изоляцией.

Информация

4 мм соединительная система с двойным стопором
Для монтажа на местах



Солнечная энергетика



Подходит для применения вне помещений



Напряжение



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые

Преимущества

Низкое переходное сопротивление контакта для эффективной передачи электроэнергии

Соединение обжимом, для надежного монтажа на местах

Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables

Области применения

Фотогальванические системы

Кристаллические и тонкоплёночные конструкции

Трекер для солнечных батарей

Последнее обновление (28.10.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4 M

Характеристики

4 мм соединительная система с двойным стопором
в т.ч. контакты

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635

Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В:

1000 В AC/DC

Номинальное импульсное напряжение:

8 кВ

Степень загрязнения:

3

Переходное сопротивление:

< 0.5 mOhm

Класс защиты:

IP 67

Тип защиты:

II

Температурный диапазон:

от -40 до +105 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® SOLAR 4 M**

Артикул	Обозначение	Сечение, мм ²	Диапазон зажима, мм	Номинальный ток, А	Длина, м
44428260	EPIC® SOLAR 4 M 2.5 mm ²	2.5	4.8 - 6.0	22	100
44428262	EPIC® SOLAR 4 M 4mm ² ... 6mm ²	4.0 - 6.0	5.2 - 7.1	30	100

Последнее обновление (28.10.2020)

©2020 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® SOLAR 4 M

