


Экранирующая лента 3M Scotch™ 1183

Экранирующая лента 3M Scotch™ 1183 для высококачественного экранирования электромагнитных полей, разрешение UL.



Не поддерживают горение



ЭМС

Преимущества

Электропроводящая лента обеспечивает надежное экранирование

Обеспечивается незначительное переходное сопротивление благодаря хорошей проводимости материала

Стойкие к коррозии, возможна пайка

Акриловый клей, устойчивый к действию растворителей

Области применения

Защита от электромагнитных полей

Отвод статического заряда

Характеристики

Медная фольга покрыта тонким слоем олова

Используемый слой олова совместим со многими материалами основы, такими как алюминий, сплавы свинца и олова, оцинкованная сталь

Стандарты / Сертификаты соответствия

Сертификация согл. UL 510

Регистрационный номер UL: E17385

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128

ETIM 5.0 Class-Description: Изоляционная лента

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000128

Последнее обновление (30.11.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Экранирующая лента 3M Scotch™ 1183

Внимание:	Описание класса ETIM 6.0: Скотч Адгезия (сила сцепления) : 3.8 Н/10 мм Прочность на разрыв: 44 Н/10 мм
Примечание:	Contact resistance (in acc. with MIL-STD-202): 0.005 Ω
Информация:	Хранение: длительный срок при хранении в сухих и прохладных помещениях (комнатная температура и прим. 50% относит. влажность)
Поставляемые цвета:	RAL 7001, серебристо-серый
Материал:	Гладкая лужёная медная лента с проводящим акриловым клеящим веществом
Температурный диапазон:	от -10 до +80 °С

Комментарий

Scotch™ 1183 – зарегистрированный товарный знак 3M

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Экранирующая лента 3M Scotch™ 1183

Артикул	Обозначение	Ширина (мм)	Метров в ед. упаковки
61721420	3M Scotch□ 1183 / 9x16,5	9	16,5
61721421	3M Scotch□ 1183 / 12x16,5	12	16,5
61721422	3M Scotch□ 1183 / 19x16,5	19	16,5
61721423	3M Scotch□ 1183 / 25x16,5	25	16,5

Последнее обновление (30.11.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16