


EPIC® SOLAR 4 Splitter

Модульный соединитель, стойкий к атмосферным воздействиям, для монтажа фотогальванических модулей

Информация

4 мм соединительная система с двойным стопором

Разветвитель для параллельного подключения фотогальванических модулей



Солнечная энергетика



Подходит для применения вне помещений



Напряжение



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые

Преимущества

Разветвитель для параллельного подключения PV-модулей и жил

Легко реализуется принцип "подключи и работай"

Возможность простой установки за счет 5 мм диаметра монтажного отверстия

Области применения

Фотогальванические системы

Кристаллические и тонкоплёночные конструкции

Трекер для солнечных батарей

Характеристики

Совместимы с EPIC® SOLAR 4 THIN, EPIC® SOLAR 4PLUS, EPIC® SOLAR 4

Последнее обновление (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4 Splitter

Разветвитель MFF: 1 соединение - штекер, 2 соединения - гнездо

Разветвитель FMM: 1 соединение - гнездо, 2 соединения - штекер

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635

Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В:

1000 В AC/DC

Номинальное импульсное напряжение:

8 кВ

Номинальный ток, А:

30 А

Степень загрязнения:

3

Класс защиты:

IP65/IP67

Количество разъединений:

100

Тип защиты:

II

Температурный диапазон:

-40 °C ... +85 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® SOLAR 4 Splitter

Артикул	Обозначение	Длина, м
EPIC® SOLAR 4 Splitter		
44428226	EPIC® SOLAR 4 Splitter MFF	25
44428227	EPIC® SOLAR 4 Splitter FMM	25

EPIC® SOLAR 4 Splitter