

## Система кабельный тележек, стальной канат

Группа компаний Lapp предлагает комплектную систему кабельных тележек и для плоских, и для круглых кабелей.

### Информация

Для кабелей с малым весом (например, для подвесных пультов управления)



### Преимущества

Кабельные зажимы предотвращают сильное сгибание кабелей

### Области применения

Для грузоподъемных механизмов, транспортных устройств,  
Машиностроение  
Не для эксплуатации во взрывоопасных зонах

### Примечание

Круглые и плоские кабели нельзя располагать один под другим и рядом друг с другом  
Не монтировать более трех зажимов один под другим для круглых кабелей  
Радиус изгиба на кронштейне соответствует стационарному монтажу

### Конструкция

Монтаж установки зависит от многих критериев, например, допустимой длины провиса кабеля (вес кабеля) и рабочей длины.

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002935

Описание класса ETIM 5.0: Принадлежности для системы прокладки кабелей

Общее:

Макс. грузоподъемность: 6 кг

Материал:

Металлические детали: Зажимы из оцинкованной стали:  
Полиамид 6

Температурный диапазон:

от -40 до +120 °C

### Комментарий

CIBES® — зарегистрированная торговая марка фирмы Swedish Cable Trolleys AB  
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Последнее обновление (07.10.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## **Система кабельный тележек, стальной канат**

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## Система кабельный тележек, стальной канат

Артикул	Обозначение	Макс. размеры плоского кабеля, мм	Макс. диаметр круглого кабеля, мм	Штук/ед. упаковки
Кабельная тележка для плоского кабеля				
62200554	Кабельная тележка для плоского кабеля, стальной канат	15.0 x 44.0	-	-
62200555	Монтажная панель, концевой зажим, плоский, стальной канат	15.0 x 44.0	-	-
62200556	Каретка осаживателя, плоская, стальной канат	15.0 x 44.0	-	-
Кабельная тележка для круглого кабеля				
62200557	Кабельная тележка, круглая, стальной канат	-	-	-
62200559	Монтажная панель, концевой зажим, круглый, стальной канат	-	-	-
62200558	Каретка осаживателя, круглая, стальной канат	-	-	-
62200437	Кабельный зажим круглый 10–16 мм	-	10.0 - 16.0	1
62200438	Кабельный зажим круглый 17–25 мм	-	17.0 - 25.0	1
62200439	Кабельный зажим круглый 26–36 мм	-	26.0 - 36.0	1
Компоненты крепления				
62200561	Натяжная плита, стальной канат	-	-	-
62200562	Натяжной винт, стальной канат	-	-	-
62200565	Стальной канат	-	-	-
62200563	Стальной канат в оболочке из ПВХ	-	-	-

Последнее обновление (07.10.2019)

©2019 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02\_03\_16