

Система кабельный тележек, стальной канат

Группа компаний Lapp предлагает комплектную систему кабельных тележек и для плоских, и для круглых кабелей.

Информация

Для кабелей с малым весом (например, для подвесных пультов управления)



Преимущества

Кабельные зажимы предотвращают сильное сгибание кабелей

Области применения

Для грузоподъемных механизмов, транспортных устройств,

Машиностроение

Not suitable for applications in explosive environments

Примечание

Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other

Не монтировать более трех зажимов один под другим для круглых кабелей

Радиус изгиба на кронштейне соответствует стационарному монтажу

Конструкция

Монтаж установки зависит от многих критериев, например, допустимой длины провиса кабеля (вес кабеля) и рабочей длины.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002935

Описание класса ETIM 5.0: Принадлежности для системы прокладки кабелей

Общее:

Макс. грузоподъемность: 6 кг

Материал:

Металлические детали: Зажимы из оцинкованной стали:

Полиамид 6

Температурный диапазон:

от -40 до +120 °C

Комментарий

CIBES® — зарегистрированная торговая марка фирмы Swedish Cable Trolleys AB

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Система кабельный тележек, стальной канат

соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Система кабельный тележек, стальной канат

Артикул	Обозначение	Макс. размеры плоского кабеля, мм	Макс. диаметр круглого кабеля, мм	Штук/ед. упаковки
Кабельная тележка для плоского кабеля				
62200554	Кабельная тележка для плоского кабеля, стальной канат	15.0 x 44.0	-	-
62200555	Монтажная панель, концевой зажим, плоский, стальной канат	15.0 x 44.0	-	-
62200556	Каретка осаживателя, плоская, стальной канат	15.0 x 44.0	-	-
Кабельная тележка для круглого кабеля				
62200557	Кабельная тележка, круглая, стальной канат	-	-	-
62200559	Монтажная панель, концевой зажим, круглый, стальной канат	-	-	-
62200558	Каретка осаживателя, круглая, стальной канат	-	-	-
62200437	Кабельный зажим круглый 10–16 мм	-	10.0 - 16.0	1
62200438	Кабельный зажим круглый 17–25 мм	-	17.0 - 25.0	1
62200439	Кабельный зажим круглый 26–36 мм	-	26.0 - 36.0	1
Компоненты крепления				
62200561	Натяжная плита, стальной канат	-	-	-
62200562	Натяжной винт, стальной канат	-	-	-
62200565	Стальной канат	-	-	-
62200563	Стальной канат в оболочке из ПВХ	-	-	-

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16