

Ty-Grip®FOL / FO кабельные стяжки

Изделие TY-GRIP® FOL/ FO пригодно для многоразового использования благодаря возможности легкого и быстрого повторного открытия. Эти кабельные стяжки идеально подходят для защиты хрупких кабелей, например со стекловолокном.



Без галогенов



Время на монтаж

Преимущества

Для легкого и быстрого пучкования
Предотвращает повреждение наружной оболочки кабелей
Для многократного использования

Области применения

Требуются частые изменения или постоянный доступ (например, техника для проведения мероприятий, лабораторий)
Пучкование чувствительных кабелей (например, волоконно-оптических кабелей, кабелей для передачи данных)
Для техники проведения массовых мероприятий

Стандарты / Сертификаты соответствия

Не поддерживают горение по UL 94 HB

Конструкция

FOL с пряжкой: пряжка из высококачественного полимера обеспечивает дополнительную прочность и безопасность
FO with loop: Slotted head makes quick and easy fastening possible

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046 Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
Поставляемые цвета:	Чёрный
Материал:	Полиамид без галогенов, без силикона
Температурный диапазон:	от -20 до +104 °C (FO) / 93 °C (FOL)

Последнее обновление (22.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Ty-Grip®FOL / FO кабельные стяжки

Комментарий

TY-GRIP® - зарегистрированная торговая марка ABB

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Ту-Grir®FOL / FO кабельные стяжки

Артикул	Обозначение	UL сертификация	Длина x ширина (мм)	Штук/ед. упаковки
FO с петлей				
61823720	FO 200-40-0	нет	228 x 12.7	10
61823730	FO 350-40-0	нет	330 x 12.7	10
FOL с пряжкой				
61823740	FOL 300-50-0	нет	304 x 19	10
61823750	FOL 500-50-0	нет	457 x 19	10

Последнее обновление (22.02.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrplusia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16