

Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120 инструмент для кабельных стяжек

Инструмент для кабельных стяжек TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 обеспечивает быструю и легкую сборку кабельных стяжек.

Информация

Улучшенное кольцо толкателя и оптимизированное подпружинивание лезвий и тяг



Время на монтаж



Износостойкие

Преимущества

Головка поворачивается на 360° для удобства при монтаже

Расположенное в доступном месте колесико для регулировки натяжения, автоматический механизм отрезания

Широкий канал открытия (25,4 мм) облегчает вставку кабельных связей

Эргономичный и удобный дизайн

Незначительные усилия для крепления кабельных стяжек

Области применения

Пистолет для пластиковых кабельных стяжек

Быстрое и экономичное крепление пластиковых кабельных стяжек

Увеличение срока службы благодаря оптимальной системе натяжения каждой кабельной стяжки

Встроенная емкость для отходов кабельных стяжек

Характеристики

Регулируемый диаметр захвата позволяет адаптироваться к руке пользователя

Специальный механизм гасит вибрацию

Простое и практичное хранение запасного клинка (1 запасной клинок входит в комплект поставки)

Небольшой вес

Передняя часть выполнена из нержавеющей стали, что гарантирует длительный срок эксплуатации инструмента

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000453

ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных стяжек

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000453

Последнее обновление (04.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

**Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120 инструмент для кабельных
стяжек**

	Описание класса ETIM 6.0: Инструмент обработки для кабельных стяжек
Внимание:	Натяжение регулируется вручную
Примечание:	Length x width x height: 178x127x38 mm ERG 50: 65-83 N for setting 1, 175-220 N for setting 8 ERG 120: 175-250 N for setting 1, 450-580 N for setting 8
Поставляемые цвета:	ERG 50: Черный ERG 120: Оранжевый
Материал:	Ударопрочный полимер Ручка из мягкой резины

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120 инструмент для кабельных стяжек

Артикул	Обозначение	Для кабельных стяжек	Ширина кабельной стяжки (мм)	Вес, кг	Штук/ед. упаковки
Ty-Gun ERG 50					
62120120	Ty-Gun ERG 50	Из полимера	2.4 - 4.8	0,26	1
62120121	Ty-Gun ERG 50 запасные ножи	Из полимера	2.4 - 4.8	-	2
Ty-Gun ERG 120					
62120125	Ty-Gun ERG 120	Из полимера	4.8 - 7.6	0,278	1
62120126	Ty-Gun ERG 120B запасные ножи	Из полимера	4.8 - 7.6	-	1

Последнее обновление (04.04.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16