Продукты TRONIC

Мобильные и гибкие решения для транспортировки, хранения и сматывания одножильных колец и катушек.

Информация

Продукция TRONIC идеально подходит для проводов в коробках LAPP H05V-K и H07V-K (макси-кольцо), а также для катушек проводов LAPP.



Преимущества

Упрощает использование и хранение одножильных колец и катушек и обеспечивает чистоту и аккуратность рабочего места
Возможность непосредственного выбора материалов из широкого ассортимента изделий на месте эксплуатации обеспечивает быстрый и эффективный монтаж
Удобное в эксплуатации решение с очень коротким временем монтажа благодаря простоте заправки
Отсутствие скручивания / перекручивания благодаря горизонтальному натяжению
Установка штрих-кодов позволяет использовать решения канбан, кроме того, возможна маркировка FLEXIMARK®.

Области применения

Транспортировка, хранение и размотка провода
Решение для преодоления лестниц и других барьеров с помощью специальной моддификации
Мобильные решения по принципу «Изделие к человеку/машине»

Характеристики

Модуль TRONIC состоит из 2 боксов TRONIC, установленных на держателе
Тележка для одножильных проводов TRONIC S12:
вмещает 12–18 катушек для одножильных проводов (в зависимости от ширины катушки)
Рама тележки с держателем инструмента
Модуль TRONIC тележки Climber для одножильных проводов со ступенчатым подъемником и опциональным лотком для инструмента (арт. № 85001640)

Техническая информация

Размеры:	Fits for cable rings: Cable outer diameter: max. 10 mm Coil Diameter: max. 295 mm Inner diameter: 80-180 mm Heigth: max. 80 mm
Общие данные:	Макс. нагрузка на модуль TRONIC: 7 кг Макс. нагрузка TRONIC Single core-cart S12: 1. Уровень: 60 кг 2. Уровень: 40 кг 3. Уровень: 30 кг

Последнее обновление (02.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

Продукты TRONIC

Материал:	Окрашенная сталь

Комментарий
TRONIC является торговой маркой компании Meccanica Nicoletti S.R.L
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

Продукты TRONIC

Артикул	Обозначение	Содержит	Ёмкость кольца/катушки	Размеры в миллиметрах	Вес, кг
Бокс					
85001632	TRONIC Box	-	1	D=310.0, H=103.0	0,7
85001624	Тележка для одножильного провода TRONIC 12	12 TRONIC	12	L=670.0, W=610.0, H=950.0	19
85001629	Тележка для одножильного провода TRONIC 48	48 TRONIC	48	L=865.0, W=770.0, H=1460.0	106
Модуль					
85001625	Модуль TRONIC	2 TRONIC	2	L=335.0, W=335.0, H=280.0	2,6
85001621	Тележка для одножильного провода 6x2 с модулем TRONIC	6 TRONIC Module	12	L=610.0, W=600.0, H=1270.0	29
85001622	Тележка для одножильного провода 18x2 с модулем TRONIC	18 TRONIC Module	36	L=840.0, W=820.0, H=1400.0	93
85001639	Тележка Climber для одножильного провода TRONIC	6 TRONIC Module	12	L=710.0, W=680.0, H=1360.0	40
Катушка					
85001628	Тележка для одножильного провода TRONIC S12	-	18	L=620.0, W=590.0, H=1160.0	20
Аксессуары					
85001637	Крышка TRONIC	1 transparentní víko	-	-	-

Последнее обновление (02.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

Продукты TRONIC

Последнее обновление (02.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.