

Ty-Grip®FOL / FO кабельные стяжки

Изделие TY-GRIP® FOL/ FO пригодно для многоразового использования благодаря возможности легкого и быстрого повторного открытия. Эти кабельные стяжки идеально подходят для защиты хрупких кабелей, например со стекловолокном.



Без галогенов



Время на монтаж

Преимущества

Для легкого и быстрого пучкования

Предотвращает повреждение наружной оболочки кабелей

Для многократного использования

Области применения

Требуются частые изменения или постоянный доступ (например, техника для проведения мероприятий, лабораторий)

Пучкование чувствительных кабелей (например, волоконно-оптических кабелей, кабелей для передачи данных)

Для техники проведения массовых мероприятий

Norm references / Approvals

Не поддерживают горение по UL 94 HB

Конструкция

FOL с пряжкой: пряжка из высококачественного полимера обеспечивает дополнительную прочность и безопасность

FO with loop: Slotted head makes quick and easy fastening possible

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046

Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета:

Чёрный

Материал:

Полиамид

без галогенов, без силикона

Температурный диапазон:

от -20 до +104 °C (FO) / 93 °C (FOL)

Последнее обновление (04.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Ty-Grip®FOL / FO кабельные стяжки

Комментарий

TY-GRIP® - зарегистрированная торговая марка ABB

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



Ту-Гір®FOL / ФО кабельные стяжки

Артикул	Обозначение	UL certification	Length x width (mm)	Штук/ед. упаковки
FO с петлей				
61823720	FO 200-40-0	нет	228.0 x 12.7	10
61823730	FO 350-40-0	нет	330.0 x 12.7	10
FOL с пряжкой				
61823740	FOL 300-50-0	нет	304.0 x 19.0	10
61823750	FOL 500-50-0	нет	457.0 x 19.0	10

Последнее обновление (04.03.2025)

©2025 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16