

KW пластмассовая спираль

Пластиковые спирали используются для легкого и быстрого связывания кабелей и жил в пучки.



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Механическая стойкость



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Сохраняется гибкость кабелей
Трубка, разрезанная в виде спирали
Для экономии времени при связке кабелей в пучки

Области применения

Для изготовления кабельных жгутов
Для защиты от механических нагрузок

Характеристики

В черном исполнении: Огнестойкость согласно UL 94 HB

Комплектация

Article no. 61759940: Winding tool

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

Описание класса ETIM 5.0: шланг для кабельного пучка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002604

Описание класса ETIM 6.0: Шланги для жгутирования кабеля

Общее:

Черный цвет: стойкие к УФ-лучам

KW пластмассовая спираль

Материал:	Черный цвет: полиамид (без галогена и силикона) Натуральные и цветные версии: полиэтилен
Температурный диапазон:	Black version: -40°C to +120°C Natural and coloured Version: -50°C to 85°C

Комментарий

По запросам - другие размеры и цвета.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

KW пластмассовая спираль

Артикул	Обозначение	Цвет	Диаметр пучка, (мм)	Метров в ед. упаковки
KW пластмассовая спираль				
61600010	Пластмассовая спираль KW 2	натуральный	2.0 - 7.0	50
61600015	Пластмассовая спираль KW 2	чёрный	2.0 - 7.0	50
61722850	Пластмассовая спираль KW 2	голубой	2.0 - 7.0	50
61722856	Пластмассовая спираль KW 2	желтый	2.0 - 7.0	50
61600040	Plastic spiral KW 5	натуральный	5.0 - 20.0	30
61600045	Plastic spiral KW 5	чёрный	5.0 - 20.0	25
61722851	Plastic spiral KW 5	голубой	5.0 - 20.0	25
61600050	Plastic spiral KW 5	желтый	5.0 - 20.0	25
61600070	Пластмассовая спираль KW 10	натуральный	10.0 - 40.0	30
61722840	Пластмассовая спираль KW 10	чёрный	10.0 - 40.0	25
61722852	Пластмассовая спираль KW 10	голубой	10.0 - 40.0	25
61600080	Пластмассовая спираль KW 10	желтый	10.0 - 40.0	25

Последнее обновление (18.02.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16